

A509

Presă pentru carton & plastic

Putere de presare pneumatică super-rapidă cu o amprentă la sol de 1.5m². Presă pentru carton și plastic din generația a 3-a A509 combină viteza și puterea pentru o eficiență cât mai ridicată.

- Balot 225 kg carton și 300 kg plastic
- Cilindri dubli, cu dublă acțiune, cu ECODrive
- Indicator de evacuare balot și funcție automată de evacuare balot
- Presă robustă pentru volume mari de deseuri
- Marime de balot ajustabilă
- Amprentă la sol de 1.5m²



Silueta din imagine este de 180 cm.

Prezentare generală a produsului

O presă robustă cu o amprentă la sol de doar 1.5m², A509 compactează cu o forță de 8 tone și se laudă cu un ciclu de presare super-rapid de mai puțin de 15 secunde.

Presă A509 este a treia generație de prese pneumatice Mil-tek, având doi cilindri robusti cu dublă acțiune care folosesc aer comprimat pentru a presa și elibera placa.

Functionând cu aer comprimat înseamnă că A509 se poate conecta la o sursă de aer existentă, o sursă de energie eficientă fără ulei hidraulic și fără risc de contaminare.

Adaptabilă pentru plastic compact (baloturi de 300kg), carton (baloturi de 225kg) precum și alte materiale reciclabile, usa largă și camera de presare mare a A509 înseamnă că poate manevra volume mari de deseuri voluminoase.

La fel ca la toate presele pneumatice Mil-tek. Caracteristicile EN16500 sunt standard și A509 are un mecanism de evacuare a balotilor sigur și simplu cu două mâini.

Pentru mai multe detalii, vizitați www.recycling-solutions.ro

Specificatii

Capacitate	Plastic: < 300 kg Carton: < 225 kg
Tipul de bandă	13 mm (#999011)
Marime balot L x l x A (mm)	760-880 x 1250 x 835
Marime usa L x l x A (mm)	570 x 1250 x 800
Marime presa L x l x A (mm)	2530 x 1450 x 1040
Greutate presă	920 kg
Nivelul zgomotului	< 70 dB (A)
Gradul de compactare	85-90%
Forță de presă	8000 kg la 8 bari
Ciclu de presare (sec.)	15-25
Aprobari	CE, EN16500



Pasul 1: Incarcarea

Trageți manerul pentru a deschide ușa superioară.
Umpleți camera cu material reciclabil uscat, cum ar fi cutii întregi sau pungi de plastic și închideți ferm ușa.
Un cod QR localizat pe presă va putea duce către un videoclip scurt cu instrucțiuni.



Pasul 2: Compactarea

Trageți în jos manerul de activare pentru a începe ciclul de presare.
Pentru a elibera placa de presare, trageți manerul usii. Ușa va rămâne închisă până când placa de presare s-a întors complet.
Repetati procesul dacă este necesar.



Pasul 3: Scoaterea balotului

Dacă indicatorul 'bale out' rămâne verde atunci când placa de presare este jos, este momentul să baletați.
Deschideți ușa inferioară și legați balotul.
Eliberați placa de presare și deschideți ușa superioară pentru a scoate balotul din camera.



Soluțiile de reciclare Mil-tek sunt soluții cu o ampreta mica, concepute pentru a minimiza deeurile pentru companii de toate dimensiunile și formele.

Sunteți interesat să aflați mai multe despre **seria A** sau un alt produs din gama noastră?

Contactați Proenergy Recycling Solutions azi pentru a afla cum puteți crește eficiența cu gestionarea deeurilor eficientă.